



工作台式安全柜是在您工作区域存放容器的理想选择。

存放腐蚀品的背负式钢制安全柜

使用它可以扩大或隔离存储空间。

设计安装在 114 升和 170 升标准安全柜的顶端（参见第 16 页）。背负式安全柜存储空间安全可靠，不会占用地面任何空间。安全柜也可挂在墙上或放在台面上独立使用。

通过 FM 认证。



置于 8930021 顶端的 8913021



容量 (加仑/升)	柜门数量和类型	尺寸高 x 宽 x 深		可调搁板 数量	认证/列名规范	Sure-Grip® 型号	交货重量 (kg)
		外部尺寸	内部尺寸				
12/45	双开门, 手动	457 x 1092 x 457 mm	330 x 1003 x 370 mm	0	FM,N,O,A	8913021	59
	双开门, 自动关闭式					8913221	60
17/64	双开门, 手动	610 x 1092 x 457 mm	495 x 1003 x 370 mm	1	FM,N,O,A	8917021	68
	双开门, 自动关闭式					8917221	69

不建议使用以上安全柜存放苯酚、硝酸或硫酸。

可选购的壁挂吊架组件

说明	型号	交货重量 (kg)
壁挂吊架组件	25950	3

蓝色胶合板安全柜

耐用、高耐化学腐蚀性！

Justrite 胶合板安全柜适用于腐蚀性强的液体，如苯酚、硝酸和硫酸。持久耐用的木质结构强度超群，同时不锈钢把手和铰链能够经受强酸腐蚀。搁板在 32mm 中心处可调，从而能够容纳各种各样的容器。安全柜上装有可调平支脚，已申请专利的 Haz-Alert™ 反光标签，以及双钥匙套件以保证安全。

24120 型号是在工作台存放少量容器的理想选择。24140 型号可用作自立式安全柜，顶部设有一个可拆卸、易于清理的聚乙烯工作台，台面向下凹陷 16mm，利于容纳意外溢出。



24140

容量	柜门数量和类型	尺寸高 x 宽 x 深		可调搁板 数量	型号	WHS	交货重量 (kg)
		外部尺寸	内部尺寸				
6 瓶 x 2.5 升	双开门, 工作台式	470 x 610 x 406 mm	432 x 571 x 387 mm	0	24120		24
36 瓶 x 2.5 升	双开门, 自立式	908 x 914 x 559 mm	749 x 876 x 530 mm	1	24140	-	82
49 瓶 x 2.5 升		1524 x 1067 x 454 mm	1385 x 1028 x 435 mm		24150		125